

Canon

CANON COMMUNICATOR

CC-7S/CC-7P

- Opslagcapaciteit van spraak tot 240 seconden (CC-7S model)
- Geheugencapaciteit van 7.000 karakters
- Diverse gebruiksmogelijkheden voor individuele toepassingen
- Breed aanbod van accessoires en opties LCD Display, rolstoelhulpstuk, draagtas, toetsenkap, etc.



**Communicatie-hulpmiddel voor
mensen met spraakstoornissen**

Grote geheugencapaciteit en gebruiksvriendelijke functies

Sinds de introductie in 1977 heeft de Canon Communicator zich wereldwijd een grote populariteit verworven. Met de nieuwe CC-7S en CC-7P modellen voorzien van extra geheugencapaciteit, de toegevoegde mogelijkheden en compacte vormgeving, gaat Canon een stap verder. De veelzijdigheid van het apparaat en de diverse instelbare functies maakt de Communicators ideaal voor het gebruik thuis, op school, in het verpleeg-, ziekenhuis of revalidatiecentrum en voor patiënten die verschillende stadia van revalidatie moeten doormaken.



TECHNISCHE GEGEVENS

Met een volledig opgeladen batterij kunt u de Communicator 6-7 uur continu gebruiken.

Toetsenbord:

Karakertoetsen:	26 alfabettoetsen, 7 speciale karakertoetsen, spatietoets, komma en punt toets
Functietoetsen:	Aan/uit, zoem, control, tekstgeheugen, spraakgeheugen (uitsluitend CC-7S), letterwissel, symbolen, correctie, pieptoon (uitsluitend CC-7P)

Afdrukken:

Afdrukmethode:	Thermische matrix printer
Thermische papierrol:	Thermische papierrol voor de Canon Communicator
Karakterformaat:	
Normaalschrift:	5 X 7 punten, 2,2 mm (B) X 3,1 mm (H)
Grootschrift:	10 X 7 punten, 4,4 mm (B) X 3,1 mm (H)
Afdrukcapaciteit:	Ca. 11.000 karakters per rol bij normaalschrift
Max. typesnelheid:	8 karakters per seconde bij normaalschrift

Geheugen:

Tekstgeheugen:	Max. 7.000 karakters onder 26 locaties (alfabettoetsen).
-----------------------	--

Spraakgeheugen (uitsluitend voor CC-7S):

Max. 240 seconden onder 26 locaties (alfabettoetsen). Max. opnameduur is instelbaar op 60, 120, 180 of 240 seconden. Ingebouwde lithium batterij en batterij-unit BP-7. Met de lithium batterij is het geheugen minimaal 2 jaar bevestigd.

Geheugenbeveiliging:

Canon Communicator batterij-set BP-7, 6V DC 600mAh
6V DC 2W
6-7 uur met volledig opgeladen Canon Communicator batterij-unit BP-7

Stroombron:

Stroomverbruik:
Gebruiksduur:

6-7 uur met volledig opgeladen Canon Communicator batterij-unit BP-7

Canon oplaadapparaat voor batterij-unit BP-7:

Canon oplaadapparaat CH-1A (100 V, 120 V, 230 V of 240 V)
5°C-35°C
20%-80%
178 mm (L) X 107 mm (B) X 36,5 mm (H)
525 g - model CC-7S
500 g - model CC-7P

Werktemperatuur:

Luchtvochtigheid:

Afmetingen:

Gewicht:

Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.