

## Communiceren met de PictoComm.

Met de PictoComm range biedt Commap nog meer mogelijkheden voor draagbare communicatoren. Met de verkrijgbaar in verschillende formaten van 2, 5 en 8 inch, kan er vooral bij de vraag naar kleinere apparatuur een passende oplossing worden gevonden.

### Robuust

Valbestendig, robuust en spatwaterdicht, zijn passende kernwoorden die horen bij de PictoComm.

### Persoonlijke indeling

Afhankelijk van het formaat is het scherm ingedeeld met een veld van pictogrammen of foto's. Op de kleinste, 2 inch versie, is een indeling van 6 pictogrammen per blad mogelijk, tot meer dan 48 op de 8 inch versie. De indeling van de bladen is eenvoudig aan te passen en kan op het apparaat zelf worden ingevoerd. Foto's kunnen met de ingebouwde camera worden gemaakt en in het veld worden geplaatst.

### Spraaksynthese

Een duidelijke computerstem ondersteunt de gebruiker bij de communicatie. PictoComm maakt gebruik van zeer goed verstaanbare stemmen. Er is een mannen en vrouwenstem beschikbaar. Het volume is voldoende voor gebruik in familiale omgeving en kleine groepen.

### Cloud

Via een upload naar de cloud kan de gebruiker of een logopedist eenvoudig bladen aanpassen en beschikbaar stellen voor cliënten.

## Functionaliteiten van PictoComm:

### Symbolencommunicatie

Communicatie op basis van symbolen wordt gebruikt door personen van alle leeftijden en mogelijkheden, maar die niet in staat zijn te spreken, of die onduidelijk spreken.

## Intensive Care

Een indeling met specifieke symbolen is ontwikkeld voor gebruik op de intensive care. Hiermee kunnen mensen die bijvoorbeeld beademd worden toch eenvoudig aangeven wat ze willen, of ze pijn hebben etc.

Een 5 inch behuizing met cradle oplader die voldoet aan de veiligheids eisen voor gebruik op de IC is verkrijgbaar.



## Wanneer kies ik voor een PictoComm?

Door zijn kleine formaat en robuuste spatwaterdichte behuizing is de PictoComm uitermate geschikt voor dagelijks gebruik.

De PictoComm wordt vooral gebruikt waar men werkt met het direct selecteren van pictogrammen of foto's, en geen scherm toetsenbord of leesregel nodig heeft.



## Advies

Dit product heeft te veel mogelijkheden om in een folder te laten zien. Laat u adviseren voor uitleg over dit product in combinatie met uw wensen. Wij helpen u graag verder.



# PictoComm

## Specificaties.

### PictoComm 2 inch:

Beeldscherm: 2,2 inch, helder IPS, robuust, krasvast  
Accu: Lithium Polymeer 1250 mAh  
Connectie: WiFi  
Opladen: Mini Cradle ( geen contact stekker)  
Bescherming: Spatwaterdicht, polsband mogelijk.  
Pictogrammen: indelingen van 2x2, tot 3x4, mogelijk.  
Spraakuitvoer: Mannen en vrouwenstem mogelijk.

### PictoComm 5 inch:

Beeldscherm: 4,7 inch, helder IPS, robuust, krasvast  
Accu: Lithium Polymeer 3250 mAh  
Connectie: WiFi  
Opladen: oplaad stekker  
Bescherming: IP68 spatwaterdicht, val tot 1,5 meter.  
Pictogrammen: indelingen van 2x2, tot 4x5, mogelijk.  
Spraakuitvoer: Mannen en vrouwenstem mogelijk.

### PictoComm 8 inch:

Beeldscherm: 7,8 inch, helder IPS, robuust, krasvast  
Accu: Lithium Polymeer 7525 mAh  
Connectie: WiFi  
Opladen: Mini Cradle ( geen contact stekker)  
Bescherming: IP68 spatwaterdicht, val tot 1,2 meter.  
Pictogrammen: indelingen tot 6x8, mogelijk.  
Spraakuitvoer: Man, vrouw en kinderstemmen.

